

DURATECH

UOR125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582431049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto a rulli
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Asse diametro del foro	12 mm
Lunghezza mozzo	48 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,27 kg

DURATECH

UOR125x40-Ø12 HL48,4

EAN 4031582431049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

