

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Duratech heat
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	125 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	예
정지 중 하중용량	250 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	280 °C
전체 체중	0.34 kg

## 휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	건식 베어링 부시
휠 색상	메탈릭
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	8.4 mm
허브 길이	45 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(D)	95 Shore D

# DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

주문 번호 00034267  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

