

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149  
Bestelnummer 00004955

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Asgatdiameter	6 mm
Naaflengte	28 mm
Breedte wielkern	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Type	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	55 kg
Statisch Draagvermogen	110 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,22 kg

# PURETECH

DIK 075X25-Ø6,1

EAN 4031582070149  
Bestelnummer 00004955



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

