INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ICS

## 5327PJX125P51 INOX

EAN 4031582367447



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | ICS |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 166 mm |
| Poids | 0,72 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Élancée |
| Pivot | Tige pivotante |
| Déport | 38 mm |
| Diamètre d'encombrement | 259 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Roulement à billes de précision, étanche |
| Pare-fils | Pare-fils intégré |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine | 95 mm |
| Largeur de la platine | 70 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 75 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 50 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 11 mm |

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ICS


## 5327PJX125P51 INOX


EAN 4031582367447

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

### Dessins du produit






IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH