

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Oui
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	162 mm
Largeur totale	65 mm
Poids global	0.66 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	135 mm
Diamètre d'encombrement	270 mm
Diamètre du dôme	59 mm

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur du bandage de roue	Gris trafic A (RAL7042)
Couleur Roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	0 mm
Longueur de moyeu	0 mm
Largeur du corps	30 mm
Dureté du Bandage (A)	90 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	22 mm
Longueur Œil	40 mm

GALEA

5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed

EAN 4031582354287



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

