TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH AIR

DPP400x100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Tread hardness	puha
Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Pneumatikus gumi, vonal-profil
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	400 mm
Futófelület szélessége	100 mm
Tengely furat átmérője	25 mm
Kerékagy hossza	74 mm
A futófelület keménysége (A)	55 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	● ● ● ○ ○
Mozgás zajkibocsátása	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Korrozióálló képesség	● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech air
Ház típusa	Kerék
Teherbírás 3 km/h-nál	200 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	400 kg
Összsúly	2,45 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPP400x100-Ø25 HL74 2PR

EAN 4031582317831

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH