

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |             |
|------|-------------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ ○ |

## 核心属性

|            |                |
|------------|----------------|
| 产品名称       | Alpha          |
| 外壳类型       | 固定脚轮           |
| 标准         | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 70 kg          |
| 导电         | 是              |
| 不锈         | 否              |
| 静态载重       | 140 kg         |
| 温度范围（最低）   | -20 °C         |
| 最高温度范围     | 85 °C          |
| 总高         | 128 mm         |
| 总宽度        | 85 mm          |
| 总重量        | 0.51 kg        |

## 支架

|      |       |
|------|-------|
| 外壳材料 | 钢板，重型 |
| 支架形状 | 宽     |
| 颜色   | 蓝色钝化  |

## 轮子

|         |            |
|---------|------------|
| 轮体材料    | 钢板         |
| 胎面材料    | 实心橡胶，黑色，导电 |
| 轴承      | 滚柱轴承       |
| 轴       | 用螺母拧紧      |
| 轮子颜色    | 蓝色钝化       |
| 侧盖      | 无螺纹护罩      |
| 直径      | 100 mm     |
| 胎面宽度    | 30 mm      |
| 轮体宽度    | 30 mm      |
| 胎面硬度（A） | 80 岸 A     |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 矩形板    |
| 上板长       | 103 mm |
| 上板宽       | 85 mm  |
| 上板孔长度（最小） | 77 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 60 mm  |
| 上板孔宽度（最小） | 77 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 80 mm  |
| 上板孔直径     | 9 mm   |

