



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Nume produs                       | Lumina                         |
| Tip                               | Rola pivotantă                 |
| Standard                          | EN12528 - Role pentru mobilier |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 40 kg                          |
| Conductiv electric                | Da                             |
| Inoxidabil                        | Nu                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 80 kg                          |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                         |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                          |
| Înălțime totală                   | 56 mm                          |
| Lățime totală                     | 55 mm                          |
| Greutate totală                   | 0,08 kg                        |

#### FURCA

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Materialul de construcție | Polipropilenă                           |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă, închisă<br>Carcasă |
| Rulment pivotant          | Tijă , pivotantă                        |
| Culoare                   | Negru grafit (RAL9011)                  |
| Offset                    | 20 mm                                   |
| Raza de pivotare          | 52 mm                                   |
| Interferență pivotantă    | 104 mm                                  |
| Diametru cupolă           | 0 mm                                    |

#### ROATĂ

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă, conductiv electric |
| Material al benzii de rulare            | Identice cu corp Roată            |
| Lagăr                                   | Rulment simplu cu tub Spacer      |
| Axă                                     | Rivrat                            |
| Benză de rulare                         | 7 mm                              |
| Roată                                   | Negru grafit (RAL9011)            |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet       |
| Diametru                                | 50 mm                             |
| Diametrul găurii Axă                    | 0 mm                              |
| Lungime butuc                           | 0 mm                              |
| Lățimea corpului                        | 7 mm                              |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 65 Râul D                         |

#### RACORD

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Tip ajustare           | Gaură oarbă pentru racordul B10 |
| Diametrul găurii Șurub | 8 mm                            |

# LUMINA

AA20YOI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582341126

Numărul de comandă 00074226

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

