

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	250 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	250 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	82,5 mm
Szerokość całkowita	70 mm
Waga całkowita	0,7 kg

OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	38 mm
Promień działania koła	63 mm
Zasięg działania koła	126 mm
Średnica kopuły	70 mm

KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Czarny
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Szerokość korpusu	25 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	73 mm
Szerokość płytki	73 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	58 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	58 mm
Średnica otworu płytki	7 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN

EAN 4031582413298

Numer zamówienia 00062080
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

