

AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Номер замовлення 00028594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●●●

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна висота	69 mm
Загальна ширина	43 mm
Загальна вага	0,255 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Лита гума, чорний, електричний
Носіння	Конічний кульковий підшипник
Колір Колесо	Пасивований блакитним
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	19 mm
Ширина тіла	19 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Виля Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	82 mm
Поворотне з'єднання	164 mm
Діаметр ковпачка	41 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Квадратний планшет
Довжина пластини	60 mm
Ширина тарілки	60 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	38 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	48 mm
Діаметр отвору планшета	6,3 mm

AGILA

2475DYK050P40

EAN 4031582344363

Номер замовлення 00028594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

