


OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957
Rendelési szám 00827824

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Omikron twin
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	hasonló EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	2000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	1500 kg
Statikus teherbírás	3000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	235 mm
Teljes szélesség	189 mm
Összsúly	12,481 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Szín	Átlátszó bevonat
	✓
Kupola átmérője	160 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	200 mm
Talplemez szélessége	160 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	120 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	160 mm
Tengely furat átmérője	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957
Rendelési szám 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

