

# AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358155



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila care                                                     |
| Tipo                          | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas                                  |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                                                         |
| Conductivo eléctrico          | Sí                                                             |
| Inoxidable                    | No                                                             |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                                                         |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                                         |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                                          |
| Altura total                  | 138 mm                                                         |
| Peso total                    | 0.87 kg                                                        |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 38 mm                   |
| Radio de giro            | 88 mm                   |
| Interferencia de giro    | 176 mm                  |

## ARO

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica             |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 100 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A                                  |

## AJUSTE

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste     | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno | 32 mm                                                           |
| Longitud del Perno | 50 mm                                                           |

# AGILA CARE

2474XSP100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582358155



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

