

## LEVINA

5371PJP100P50 7001/6032

EAN 4031582358698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Levina                                         |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12530 – Изделителни колела                   |
| Товароносимост при 3 км/ч             | 100 kg                                         |
| Електропроводим                       | Не                                             |
| Неръждаемост                          | Не                                             |
| Статичен Товароносимост               | 200 kg                                         |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -10 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 40 °C                                          |
| Обща височина                         | 137 mm                                         |
| Обща ширина                           | 59 mm                                          |
| Общо тегло                            | 0.5 kg                                         |

## ВИЛКА

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид                |
| Форма Вилица                | Тънък                   |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка  |
| Цвят                        | Сребърно сиво (RAL7001) |
| Изместване                  | 36 mm                   |
| Радиус на завъртане         | 98 mm                   |
| Интерференция при завъртане | 196 mm                  |
| Диаметър на купол           | 59 mm                   |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)         |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 32 mm                           |
| Ширина на тялото      | 32 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 77 mm             |
| Ширина на плаката                            | 67 mm             |
| Дължина на отвора на плаката<br>(минимална)  | 46.5 mm           |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 51.5 mm           |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 56 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 61.5 mm           |
| Диаметър на отвора на плаката                | 8.5 mm            |



Универсална  
награда за  
Дизайн



Deutscher  
Дизайн  
Club

