INFORMACIJE O PROIZVODU

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	kotrljajuci lezaj
Boja Tocak	Prirodno belo
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
dimenzija rupa osovina	12 mm
duzina glavcine	44.4 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	75 Šor D

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Duratech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	300 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.25 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Broj porudžbine 00030966

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH