INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ICS

5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●○○
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	ICS
Tipo	Rueda fija
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	200 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	166 mm
Ancho total	52 mm
Peso total	0.76 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Delgado
Color	Gris plateado (RAL7001)
Diámetro del domo	52 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Color Aro	Gris plateado (RAL7001)
Protectores de hilo	Protector de roscas integrado
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Anchura del cuerpo	32 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)	42 Shore D

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	95 mm
Anchura de la placa	70 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	50 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	75 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313

Número de pedido 00030788

Planos del producto





IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH