

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	60 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	34 mm
总宽度	20 mm
总重量	0.03 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	角
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	20 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	30 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度（D）	75 岸 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	45 mm
上板宽	20 mm
上板孔长度（最大）	35 mm
上板孔宽度（最大）	35 mm
上板孔直径	5.5 mm

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

订单号 00021134

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

