ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Mono
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	70 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	140 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	104 mm
Загальна ширина	0 mm
Загальна вага	0,14 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Закрито
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Білий алюміній (RAL9006)
Офсет (Зсув)	34 mm
Радіус повороту	74 mm
Поворотне з’єднання	148 mm
Діаметр ковпачка	0 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Колір Протектор	Графітовий чорний (RAL9011)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	80 mm
Протектор	24 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	24 mm
Твердість Протектор (A)	90 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MONO

5020PJH080L51-10 ~9006/9011/9011

EAN 4031582317114

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH