

NOVATECH

ETY080x20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Capacitate de încărcare la 3 km/h	140 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	280 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,3 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Oțel, fier
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie (RS/2RS)
Diametru	80 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	14 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A

