INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	350 kg
Kravnesība pie 6 km/h	300 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	700 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,78 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	160 mm
Protektora platums	40 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (D)	60 Krasts D


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAP160x40-Ø20 HL60 red

EAN 4031582322989

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH