INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# LUMINA

## A525PJI050P41-38x38/8

EAN 4031582410006



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Tige filetée |
| Type | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 kg |
| Conducteur d'électricité | Non |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 80 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 40 °C |
| Hauteur | 66 mm |
| Largeur totale | 54 mm |
| Poids | 0,08 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polypropylène |
| Forme de la chape | Roulette jumelée, capotée avec dôme |
| Pivot | Tige pivotante |
| Rayon d'encombrement | 62 mm |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe | Riveté |
| Pare-fils | Sans pare-fils |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du bandage | 10 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Platine carrée |
| Longueur de la platine | 38 mm |
| Largeur de la platine | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 27 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 27 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 5 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH