

LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-13 XL

EAN 4031582382112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Levina stainless
Type	Zwenkwiel met richtingsvastzetter
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	161 mm
Totaal gewicht	0,59 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Offset	38,5 mm
Zwenk radius	130 mm
Uitzwenking	260 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Glijlager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	13 mm



Universele
Design
Award



Duitse
OntwerpersClub

LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-13 XL

EAN 4031582382112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

