

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Lumina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	80 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	56 mm
Kopējais platums	55 mm
Kopējais svars	0,09 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Krāsa	Hroms
Ofsets	20 mm
Pagrieziena rādiuss	51 mm
Grozāms savienojums	102 mm
Kupola diametrs	0 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūtnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Protektors krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	7 mm
Ass atveres diametrs	0 mm
Rumbas garums	0 mm
Korpusa platums	7 mm
Protektora cietība (D)	65 Krasts D

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs	10 mm

LUMINA

6A20POI050L51-10 ZAMAK/9011

EAN 4031582335774

Pasūtījuma numurs 00079239
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

