

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атриція	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
ОбВантажопідйомність 3 км/год	550 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	550 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	102 mm
Загальна ширина	86 mm
Загальна вага	1,1 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	46 mm
Радіус повороту	77,5 mm
Поворотне з'єднання	155 mm
Діаметр ковпачка	86 mm

КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	63 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD- 80-S-NYN

EAN 4031582413236

Номер замовлення 00062142
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

