PRODUKTINFORMATION

# ELASTECH

## IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668




Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●●● |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Elastech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12532 – Transportudstyr |
| Belastning ved 4 km/t | 200 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 400 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Samlet vægt | 0,51 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Aluminium |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Metallic |
| Trådfang | Uden trådfang |
| Diameter | 100 mm |
| Hjulbane bredde | 40 mm |
| Aksel Huldiameter | 8 mm |
| Navlængde | 45 mm |
| Fælgbredde | 40 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 68 Shore A |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ELASTECH

## IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Bestillingsnummer 00002341

**Produkttegninger**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ELASTECH

## IEP 100x40 HL45 asm.

EAN 4031582319668

Bestillingsnummer: 00002341




© Copyright 2026 TENTE International GmbH