

NOVATECH

FTP 125x40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ


Actuació Roll	● ● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	480 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	400 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,51 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespatlles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	50 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6204ZV
Apte per	bt




NOVATECH

FTP 125x40-020 H150

EAN 4031582381745

Número de control 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.