

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	86 mm
Largeur totale	24 mm
Poids	0.03 kg

CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	82 mm
Diamètre d'encombrement	164 mm
Diamètre du dôme	24.5 mm
Diamètre du filetage	0 mm

ROUE

Diamètre	25 mm
Largeur du bandage	15 mm
Largeur du corps de roue	15 mm

RACCORD

Longueur de la platine	35 mm
Largeur de la platine	30 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	23 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Diamètre des trous de la platine	4.2 mm
Longueur de la tige	15 mm

COMPACTA

1430PJI025P60-35x30

EAN 4031582415056



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

