

## ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Elastech                     |
| Tip                            | Tocak                        |
| Standard                       | EN12532 - transportna oprema |
| Nosivost na 4 km/h             | 160 kg                       |
| Električni provod              | no                           |
| nerdjajući                     | no                           |
| Statički Nosivost              | 320 kg                       |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                       |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                        |
| Ukupna težina                  | 0.39 kg                      |

## TOCAK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tread hardness             | mekan               |
| Materijal za telo          | Nedefinisani        |
| materijal omotaca          | polipropilen, mekan |
| Prečnik                    | 125 mm              |
| Širina omotac              | 40 mm               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 63 Šora A           |

## WB. XLR125x40-Ø20NL44 antistatic

