INFORMACIJE O PROIZVODU

ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●●○
Buka u pokretu	●●●●○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Elastech
Tip	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	160 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	320 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0.39 kg

TOCAK

Tread hardness	mekan
Materijal za telo	Nedefinisani
materijal omotaca	polipropilen, mekan
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD

EAN 4031582508383

Broj porudžbine 10011100

Crteži proizvoda



© Copyright 2026 TENTE International GmbH