

# INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název produktu              | Integral twin torsion                                    |
| Typ                         | Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda |
| Norma                       | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka                   |
| Nosnost 3 km/h              | 125 kg                                                   |
| Nosnost 4 km/h              | 125 kg                                                   |
| Elektrické vodivé           | Ne                                                       |
| Nerezové                    | Ne                                                       |
| Statická Nosnost            | 375 kg                                                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -25 °C                                                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C                                                    |
| Celková výška               | 149 mm                                                   |
| Stavební výška              | 63 mm                                                    |
| Celková hmotnost            | 1,36 kg                                                  |
| Certifikace                 | Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd                  |

## UCHYCENÍ

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Materiál pouzdra | Ocelový plech, těžký     |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko   | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva vidlice    | Stříbrně šedá (RAL7001)  |
| Vyosení          | 37,5 mm                  |
| Poloměr otáčení  | 60 mm                    |
| Průměr otáčení   | 207 mm                   |

## KOLO

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Materiál středu    | Polyamid                           |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknutý             |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
| Barva Kola         | Stříbrně šedá (RAL7001)            |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrem              |
| Průměr             | 125 mm                             |
| Šířka Běhoun       | 12 mm                              |
| Šířka středu kola  | 12 mm                              |
| Tvrdost Běhoun (A) | 91 Obuv A                          |
| Tvrdost Běhoun (D) | 40 Shore D                         |

## MONTÁŽ

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Typ uchycení               | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze                    |
| Průměr čepu                | 32 mm                                                                             |
| Délka čepu                 | 51 mm                                                                             |
| Poloha závitů šroubu       | 7 mm                                                                              |
| Množství montážních otvorů | 4                                                                                 |
| Informace                  | Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka. |

Německá  
cena za  
DesignOcenění  
Red Dot  
Design  
Award