

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Odolné vůči korozi	○ ○ ○ ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Footmaster
Typ	Otočné Kolečko
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	90 °C
Celková výška	71 mm
Stavební výška	57 mm
Celková hmotnost	0,32 kg

UCHYCENÍ

Barva vidlice	Bílá
Vyosení	30 mm
Poloměr otáčení	57 mm
Průměr otáčení	102 mm

KOLO

Ložisko	Valivé ložisko, tlumené
Barva kola	Černá
Průměr	42 mm
Šířka Běhoun	19 mm
Šířka středu kola	19 mm

MONTÁŽ

Délka plotny	55 mm
Šířka plotny	55 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	42 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	42 mm
Průměr otvoru plotny	6,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN

EAN 4031582413120

Objednáací číslo 00062074
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

