

# ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ●
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	75 kg
Statisch draagvermogen	150 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	128 mm
Totaal gewicht	0,847 kg

## WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Glijlager
As	Geschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	85 Shore A

## BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Offset	40 mm
Zwenk radius	90 mm
Draaicirkel	180 mm

## FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	13 mm

# ALPHA

3470PVO100P30-13

EAN 4031582304107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

3470...100P30-13

