ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Agila care
Тип	Въртящ се Колело с централно , Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Да
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	188 mm
Обща ширина	60 mm
Общо тегло	1.1 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, среден
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	45 mm
Радиус на завъртане	120 mm
Интерференция при завъртане	240 mm
Диаметър на купол	60 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, електропроводим
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано електропроводим
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили
Диаметър на Болт	28 mm
Дължина на Болт	96 mm
Позиция на резбата на Болт	19 mm
Количество отвори за монтаж на Болт	2

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA CARE

2476XSP150R26-28S45 D

EAN 4031582358094

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта



© Copyright 2026 TENTE International GmbH