

## ALPHA

3478UFJ100P62 TYRE-5015

EAN 4031582377804

Numer zamówienia 00032315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ● ● ● ● ○

Hałas ruchowy ● ● ● ● ○

Odejście ● ● ● ○ ○

Odporność na korozję ● ● ● ○ ○

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                         |
| Typ                            | Kółko stałe                   |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 160 kg                        |
| Nośność statyczne              | 320 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                         |
| Wysokość całkowita             | 128 mm                        |
| Szerokość całkowita            | 85 mm                         |
| Waga całkowita                 | 0,514 kg                      |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                                              |
|                      | miękki                                                |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                                       |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Kolor Bieżnia        | Niebieski (RAL5015)                                   |
| Kolor Koło           | Czarny grafitowy (RAL9011)                            |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                                       |
| Średnica             | 100 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 34 mm                                                 |
| Szerokość korpusu    | 34 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 63 Shore A                                            |

## OBUDOWA

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiał        | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec | Poszerzane              |
| Kolor           | pasywowany na niebiesko |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 103 mm             |
| Szerokość płytki                       | 85 mm              |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 77 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 60 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 77 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 9 mm               |

# ALPHA

3478UFJ100P62 TYRE-5015

EAN 4031582377804

Numer zamówienia 00032315



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

