PRODUCTINFORMATIE

COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Bokwiel
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	30 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	60 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	34 mm
Totale breedte	20 mm
Totaal gewicht	0,03 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Vierkant
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	20 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	30 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Breedte wielkern	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	45 mm
Breedte plaat	20 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	35 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	35 mm
Diameter plaatgat	5,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI030P60-45x20

EAN 4031582030068

Bestelnummer 00021134

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH