

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Rendelési szám 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,614 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumi, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Kék passzívalt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	36 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK 125X32-Ø8,1

EAN 4031582070163

Rendelési szám 00000162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

