

NOVATECH

ETP082x90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Nombre del producto           | Novatech |
| Tipo                          | Aro      |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 750 kg   |
| Conductivo eléctrico          | No       |
| Inoxidable                    | No       |
| Capacidad de carga estática   | 1500 kg  |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C   |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C    |
| Peso total                    | 1.16 kg  |

ARO

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo                | Acero, hierro                    |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido             |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas          |
| Diámetro                           | 82 mm                            |
| Ancho de Banda de rodadura         | 90 mm                            |
| Diámetro del agujero del Eje       | 20 mm                            |
| Longitud del cubo                  | 90 mm                            |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A                       |
| Tipo de cojinete                   | 6204                             |

