

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528
Objednáací číslo 00002304

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Statický Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,006 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru Šroub	20,1 mm
Délka poklice	60 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528
Objednací číslo 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

