

# DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528  
Objednáací číslo 00002304

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	800 kg
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1,006 kg

## KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro šroub	20,1 mm
Délka náboje	60 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

# DURATECH

UOP200X50-Ø20

EAN 4031582323528  
Objednáací číslo 00002304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

