

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Bestelnummer 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Behuizingstype	Vast Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	25 kg
Statisch draagvermogen	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	17 mm
Totale breedte	20 mm
Totaal gewicht	0,011 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	14 mm
Breedte Loopvlak	14 mm
Breedte wielkern	14 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Vierkant
Kleur	Blauw gepassiveerd
Diameter koepel	20 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	30 mm
Breedte plaat	17 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	20 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	20 mm
Diameter plaatgat	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Bestelnummer 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

