

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de comanda 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ○ ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Maxtech

Tracidad de carga a 3 km/h 50 kg

Tracidad de carga estàtica 100 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Pes total 0,066 kg

RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretà, Injectat

El Bearing Rodament de boles cònic

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Amb la guardaespallles

Diametralització 50 mm

Banda de rodadura ample 20 mm

El forat Eix Diàmetre del forat 6 mm

Longitud del cub 22 mm

Corporació ample 20 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 92 Shore A

La duresa del Banda de rodadura (D) 42 Shore D

MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de comanda 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

