

# MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835

Número de comanda 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## RODA

Material corporal	Poliàmida
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat
El Bearing	Rodament de boles cònic
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	6 mm
Longitud del cub	22 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D

## ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Maxtech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-25 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Pes total	0,066 kg

# MAXTECH

UAK 050X20-Ø6,1

EAN 4031582322835  
Número de comanda 00008698



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

---

