

PLATE

P10-40x21 / 8

EAN 4031582338119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

耐腐蚀性



核心属性

产品名称	安装板
外壳类型	附件
3 km/h的载重	40 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	80 kg
总高	8 mm
总重量	0.03 kg

固定件

固定件类型	带 U型板阀杆
上板长	40 mm
上板宽	21 mm
上板孔长度（最大）	32 mm
上板孔宽度（最大）	32 mm
上板孔直径	4 mm