

# NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329407

Numer zamówienia 00800994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●●○

Hałas ruchowy ●●●●○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●●○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	660 kg
Nośność przy 6 km/h	550 kg
Nośność statyczne	1100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	2,428 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Odlewanie
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	125 mm
Szerokość Bieżnia	50 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	50 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D
Typ łożyska	6204
Odpowiedni do	bt

# NOVATECH

FTP 125X50-Ø20 HL60

EAN 4031582329407

Numer zamówienia 00800994



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

