

ZETA REVERSE

468BITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582398427

Numéro de commande 00860901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Zeta reverse
Type	Roulette pivotante avec Blocage total et Blocage directionnel à ressort
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	700 kg
Capacité de charge à 6 km/h	560 kg
Statique Capacité de charge	1400 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	240 mm
Largeur totale	96 mm
Poids global	3,997 kg

ROUE

Matériau du corps	Aluminium
	souple
	convexe
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Axe	Vissé avec écrou
Couleur Roue	Gris trafic A (RAL7042)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Largeur du corps	50 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, très lourde
Forme Chape	Galbé, Renforcé
Pivot	Deux courses de billes, Renforcé ou Inoxydable
Couleur	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	161 mm
Diamètre d'encombrement	322 mm
Diamètre du dôme	96 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	137 mm
Largeur de plaque	105 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	80 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	75 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	105 mm
Diamètre du trou de la plaque	11 mm

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

ZETA REVERSE

468BITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582398427

Numéro de commande 00860901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468BITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582398427

Numéro de commande 00860901



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

