



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Zeta                                      |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 700 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                       |
| Грузоподъемность статическая       | 1400 kg                                   |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C                                     |
| Общая высота                       | 240 mm                                    |
| Общий вес                          | 2,32 kg                                   |

#### КРОНШТЕЙН

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Материал корпуса | Стальной лист, очень тяжелый |
| Форма Вилы       | Широкая, Усиленный           |
| Цвет             | Пассивированный голубым      |

#### КОЛЕСО

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tread profile           | выпуклый                         |
| Материал корпуса        | Алюминий                         |
| Материал протектора     | Полиуретан, Литой                |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось                     | Винт с гайкой                    |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                |
| Диаметр                 | 200 mm                           |
| Ширина Протектор        | 50 mm                            |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                   |

#### ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 137 mm                 |
| Ширина пластины                          | 117 mm                 |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

Product Drawings

