

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numéro de commande 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

### CHAPE

Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	112 mm

### RACCORD

Longueur de plaque	112 mm
Largeur de plaque	112 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	92 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	92 mm
Diamètre du trou de la plaque	9 mm

### PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

### ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	310 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	150 mm
Largeur totale	128 mm
Poids global	8,45 kg

### ROUE

Roulement	Moyeu non usiné
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Largeur du corps	30 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495218

Numéro de commande 00800106



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

