

LEVINA

5371PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu | Levina |
| Typ | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Norma | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 100 kg |
| Statická Nosnost | 200 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
| Celková výška | 161 mm |
| Celková hmotnost | 0,523 kg |

KOLO

| | |
|--------------------|---------------------|
| Materiál středu | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 125 mm |
| Šířka Běhoun | 32 mm |
| Tvrdość Běhoun (A) | 85 Obuv A |

UCHYCENÍ

| | |
|-----------------|-------------------|
| Materiál | Polyamid |
| Tvar Vídlice | Úzké |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody |
| Vyosení | 38,5 mm |
| Poloměr otáčení | 130 mm |
| Průměr otáčení | 260 mm |

MONTÁŽ

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ uchycení | Díra na šroub |
| Průměr otvoru uchycení | 13 mm |

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA


5371PJO125P30-13 XL

EAN 4031582382143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher