

AGILA STAINLESS

7470PJO100P50

EAN 4031582350128

Número de comanda 00036323



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Agila stainless

Tipus Rueda giratoria Rueda

Tracidad de carga a 3 km/h 80 kg

Inoxidable ✓

Tracidad de carga estàtica 160 kg

Temperatura (mínim) -20 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Alçada total 135 mm

Àmplia general 60 mm

Pes total 0,543 kg

RODA

Material corporal Polipropilè

Material de la banda de rodadura El cautxú termoplàstic

El Bearing Coixinet llis

Roda de color Verd de plata (RAL7001)

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 100 mm

Banda de rodadura ample 32 mm

Corporació ample 32 mm

La duresa del Banda de rodadura (A) 87 Shore A

SUPORT

Material Inoxidable, mitjà

Forquilla Forma Ample

Scamiento giratorio Dues curses de ball

Color Inoxidable

Desplaçament 38 mm

Scio de giro 88 mm

Sterferencia de giro 176 mm

Dome Dictel 60 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 77 mm

Placa ampla 67 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 46,5 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 51,5 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 56 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 61,5 mm

Placa de diàmetre 8,5 mm

AGILA STAINLESS

7470PJO100P50

EAN 4031582350128

Número de comanda 00036323



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

