

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Número de encomenda 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●●●

Resistência à corrosão ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Nome do produto | Stylea |
| Tipo | Rodízio giratório |
| Padrão | EN12528 - Rodas de mobiliário |
| Capacidade de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Capacidade de carga estática | 160 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C |
| Altura total | 76 mm |
| Largura geral | 64 mm |
| Peso geral | 0,122 kg |

RODA

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento liso com espaçador |
| Eixo | Rivetado |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 75 mm |
| Largura do Piso | 10 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

SUPORTE

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Material | Poliamida |
| Em Forma de Garfo | Roda dupla com suporte |
| Rolamento giratório | Com espiga, giratória |
| Cor | Alumínio branco (RAL9006) |
| Raio giratório | 60 mm |
| Interferência giratória | 120 mm |
| Diâmetro do dome | 22 mm |

ENCAIXE

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo de fixação | Furo passante para encaixe B10 |
| Diâmetro do furo | 10 mm |

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Número de encomenda 00074039



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

