INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# DURATECH HEAT

## BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



Imaginea poate fi diferită de produsul original

### PERFORMANȚĂ

| | |
|---|---|
| Performanța rolei | ●●●○○ |
| Zgomot de mișcare | ●●○○○ |
| Atriție | ●●●●● |
| Rezistență la coroziune | ●●●●● |

### ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|---|---|
| Nume produs | Duratech heat |
| Tip | Roată |
| Standard | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 125 kg |
| Conductiv electric | Nu |
| Inoxidabil | Da |
| Capacitate de încărcare statică | 250 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 280 °C |
| Greutate totală | 0,3 kg |

### ROATĂ

| | |
|---|---|
| Material pentru corp | Termoset Plastic, rezistent la căldură |
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Bucșă rulment uscată |
| Roată | Negru |
| Diametru | 100 mm |
| Benză de rulare | 35 mm |
| Diametrul găurii Axă | 8 mm |
| Lungime butuc | 45,5 mm |
| Lățimea corpului | 35 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 90 pe malul D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Numărul de comandă 00035370

**Desene ale produsului**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH